

CONNETTORE UNIPOWER 200

Connettore unipolare dotato di polarizzazione per codice colore e/o meccanica .

CARATTERISTICHE :

- Corrente di lavoro max : 245A
- Tensione di lavoro : 1500 Vcc
- Tensione di prova : 5000 Vcc
- Temperatura di esercizio : -30 / +100 °C
- Tenuta ambientale : IP67
- Corpo connettore in materiale plastico conforme a UL94V0
- Contatti argentati : femmina a crimpare
 maschio tipo FT predisposto x capocorda



UNIPOWER 200 CONNECTOR

Unipolar connector with based upon color codes and/or mechanical polarization .

CHARACTERISTICS :

- *Max working current : 245A*
- *Working voltage : 1500 Vdc*
- *Test voltage : 5000 Vdc*
- *Working temperature : -30 to +100 °C*
- *IP67 protected rating*
- *Plastic shell according to UL94V0*
- *Silver plated contacts : crimp socket contact
 type FT pin contact arranged for lug*