Connettore da pannello
Box mounting receptacle



Es. / *Ex.* : IT3102A20-27P

Dimensione Guscio *Shell Size*	Filetto A *A thread*	B min.	K ±0.2	L ±0.5	M +0.1 -0	N Max.	R ±0.1	S ±0.3	T +0.18 -0
10 SL	0.6250 - 24UNEF	11	2.8	24.6	14.3	16.3	18.20	25.4	3.2
12 S	0.7500 - 20UNEF	11	2.8	24.6	14.3	16.3	20.60	27.8	3.2
12	0.7500 - 20UNEF	16	2.8	34.5	19.1	16.3	20.60	27.8	3.2
14 S	0.8750 - 20UNEF	11	3.3	24.8	14.5	19.3	23.00	30.0	3.2
14	0.8750 - 20UNEF	16	3.3	34.5	19.1	19.3	23.00	30.0	3.2
16 S	1.0000 - 20UNEF	11	3.3	24.8	14.5	22.5	24.60	32.5	3.2
16	1.0000 - 20UNEF	16	3.3	34.2	19.1	22.5	24.60	32.5	3.2
18	1.1250 - 18UNEF	16	4.0	34.2	19.1	25.6	27.00	35.0	3.2
20	1.2500 - 18UNEF	16	4.0	34.2	19.1	29.1	29.40	38.0	3.2
22	1.3750 - 18UNEF	16	4.0	34.2	19.1	32.3	31.80	41.0	3.2
24	1.5000 - 18UNEF	17	4.0	35.7	20.0	35.4	34.90	44.5	3.7
28	1.7500 - 18UNS	17	4.0	35.7	20.0	41.5	39.70	50.8	3.7
32	2.0000 - 18UNS	17	4.0	37.3	22.3	47.9	44.50	57.0	4.3
36	2.2500 - 16UN	17	4.0	37.3	22.3	54.2	49.20	63.5	4.3
40	2.5000 - 16UN	17	4.0	37.3	22.3	58.8	55.55	69.9	4.3

Connettore da pannello flangia quadra.
Classe A: per impieghi generali.
Classe R: per tenuta ambientale.

Box mounting square flange receptacle.
Class A: for general use.
Class R: for environmental sealing.

© 2013 Glenair, Inc.

Connettore da pannello
Box mounting receptacle



Es. / *Ex.* : IT3102Y20-27P

Dimensione Guscio *Shell Size*	Filetto A *A thread*	B min.	C - D	K ±0.2	L ±0.5	M +0.1 -0	N Max.	R ±0.1	S ±0.3	T +0.18 -0
10 SL	0.6250 - 24UNEF	11	Vedi tabella alla pagina seguente *See the table on the next page*	2.8	24.6	14.3	16.3	18.20	25.4	3.2
12 S	0.7500 - 20UNEF	11		2.8	24.6	14.3	16.3	20.60	27.8	3.2
12	0.7500 - 20UNEF	16		2.8	34.5	19.1	16.3	20.60	27.8	3.2
14 S	0.8750 - 20UNEF	11		3.3	24.8	14.5	19.3	23.00	30.0	3.2
14	0.8750 - 20UNEF	16		3.3	34.5	19.1	19.3	23.00	30.0	3.2
16 S	1.0000 - 20UNEF	11		3.3	24.8	14.5	22.5	24.60	32.5	3.2
16	1.0000 - 20UNEF	16		3.3	34.5	19.1	22.5	24.60	32.5	3.2
18	1.1250 - 18UNEF	16		4.0	34.2	19.1	25.6	27.00	35.0	3.2
20	1.2500 - 18UNEF	16		4.0	34.2	19.1	29.1	29.40	38.0	3.2
22	1.3750 - 18UNEF	16		4.0	34.2	19.1	32.3	31.80	41.0	3.2
24	1.5000 - 18UNEF	17		4.0	35.7	20.0	35.4	34.90	44.5	3.7
28	1.7500 - 18UNS	17		4.0	35.7	20.0	41.5	39.70	50.8	3.7
32	2.0000 - 18UNS	17		4.0	37.3	22.3	47.9	44.50	57.0	4.3
36	2.2500 - 16UN	17		4.0	37.3	22.3	54.2	49.20	63.5	4.3
40	2.5000 - 16UN	17		4.0	37.3	22.3	58.8	55.55	69.9	4.3

Connettore da pannello flangia quadra con contatti da circuito stampato.

Box mounting square flange receptacle with PCB contacts.

© 2013 Glenair, Inc.

Connettore da pannello
Box mounting receptacle



Es. / *Ex.* : IT3102Y20-27P

Dimensione Guscio *Shell Size*	DS1				Y # 16				Y #12				YL5			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
10 SL	0.8	1.8	13.80	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 S	0.8	1.8	12.90	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	0.8	1.8	-	3.6	-	-	-	-	1.8	3.4	18.30	3.5	-	-	-	-
14 S	0.8	1.8	12.40	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0.8	1.8	14.60	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 S	0.8	1.8	12.40	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	0.8	1.8	14.60	3.6	0.8	1.8	17.85	3.5	1.8	3.4	17.85	3.5	0.8	1.8	17.85	5
18	0.8	1.8	13.80	3.6	0.8	1.8	17.05	3.5	1.8	3.4	17.05	3.5	0.8	1.8	17.05	5
20	0.8	1.8	13.80	3.6	0.8	1.8	17.05	3.5	1.8	3.4	17.05	3.5	0.8	1.8	17.05	5
22	0.8	1.8	13.30	3.6	0.8	1.8	16.55	3.5	1.8	3.4	16.55	3.5	0.8	1.8	16.55	5
24	0.8	1.8	12.20	3.6	0.8	1.8	15.45	3.5	1.8	3.4	15.45	3.5	0.8	1.8	15.45	5
28	0.8	1.8	13.00	3.6	0.8	1.8	16.25	3.5	1.8	3.4	16.25	3.5	0.8	1.8	16.25	5
32	-	-	-	-	0.8	1.8	13.85	3.5	1.8	3.4	13.85	3.5	0.8	1.8	16.70	5
36	-	-	-	-	0.8	1.8	13.85	3.5	1.8	3.4	13.85	3.5	0.8	1.8	16.70	5
40	-	-	-	-	0.8	1.8	13.85	3.5	1.8	3.4	13.85	3.5	0.8	1.8	16.70	5

Connettore da pannello flangia quadra con contatti da circuito stampato.

Box mounting sqare flange receptacle with PCB contacts.

© 2013 Glenair, Inc.