Connettore volante diritto
Straight plug



Es. / *Ex.* : IT3106A20-27P

Dimensione Guscio *Shell Size*	Filetto A *A thread*	L Max.	Q ±0.2	Filetto V *V thread*
10 SL	0.6250 - 24UNEF	44.0	24.1	0.6250 - 24UNEF
12 S	0.7500 - 20UNEF	44.0	25.0	0.6250 - 24UNEF
12	0.7500 - 20UNEF	51.5	25.0	0.6250 - 24UNEF
14 S	0.8750 - 20UNEF	46.4	28.0	0.7500 - 20UNEF
14	0.8750 - 20UNEF	53.0	28.0	0.7500 - 20UNEF
16 S	1.0000 - 20UNEF	46.4	31.5	0.8750 - 20UNEF
16	1.0000 - 20UNEF	57.8	31.5	0.8750 - 20UNEF
18	1.1250 - 18UNEF	57.8	34.0	1.0000 - 20UNEF
20	1.2500 - 18UNEF	58.1	37.2	1.1875 - 18UNEF
22	1.3750 - 18UNEF	58.1	40.4	1.1875 - 18UNEF
24	1.5000 - 18UNEF	59.7	43.5	1.4375 - 18UNEF
28	1.7500 - 18UNS	66.2	49.9	1.4375 - 18UNEF
32	2.0000 - 18UNS	71.3	56.0	1.7500 - 18UNS
36	2.2500 - 16UN	76.8	62.5	2.0000 - 18UNS
40	2.5000 - 16UN	76.8	69.0	2.2500 - 16UN

Connettore da cavo diritto.
Fornito completo di adattatore per serracavo MS 3057-XX A/B/C.

Straight plug.
Includes backshell for MS 057-XX A/B/C cable clamp.
No grommet supplied.

© 2013 Glenair, Inc.

Connettore volante diritto
Straight plug



Es. / *Ex.* : IT3106A20-27PPG16

Dimensione Guscio *Shell Size*	Filetto A *A thread*	L Max.	Q ±0.2	Filetto PG *PG thread*
10 SL	0.6250 - 24UNEF	50.0	24.1	7 / 9 / 11
12 S	0.7500 - 20UNEF	50.0	25.0	7 / 9 / 11
12	0.7500 - 20UNEF	61.0	25.0	7 / 9 / 11
14 S	0.8750 - 20UNEF	52.5	28.0	9 / 11 / 13.5
14	0.8750 - 20UNEF	61.0	28.0	9 / 11 / 13.5
16 S	1.0000 - 20UNEF	52.5	31.5	11 / 13.5 / 16
16	1.0000 - 20UNEF	61.0	31.5	11 / 13.5 / 16
18	1.1250 - 18UNEF	66.5	34.0	13.5 / 16 / 21
20	1.2500 - 18UNEF	69.5	37.2	13.5 / 16 / 21
22	1.3750 - 18UNEF	69.5	40.4	13.5 / 16 / 21
24	1.5000 - 18UNEF	71.5	43.5	16 / 21 / 29
28	1.7500 - 18UNS	76.5	49.9	16 / 21 / 29
32	2.0000 - 18UNS	82.5	56.0	16 / 21 / 29
36	2.2500 - 16UN	87.5	62.5	21 / 29 / 36
40	2.5000 - 16UN	92.5	69.0	21 / 29 / 36

Connettore da cavo diritto con custodia per serracavo PG, non incluso.
Altri tipi di PG possono essere forniti nelle varie taglie a richiesta.
Nella versione in classe R è fornito completo di zoccolo isolante.
Classe A: senza zoccolo

Straight plug with backshell for use with PG cable glands (not included).
Other types of PG adaptors can be supplied in various sizes upon request.
Class R includes a wire sealing grommet.
Class A: no grommet supplied

© 2013 Glenair, Inc.

Connettore volante diritto
Straight plug



Es. / *Ex.* : IT3106A20-27PFM20

Dimensione Guscio *Shell Size*	Filetto A *A thread*	L Max	Q ±0.2	Filetto M *M thread*
10	0.6250 - 24UNEF	50.0	24.1	M12X1,5
12 S	0.7500 - 20UNEF	50.0	25.0	M12X1,5
12	0.7500 - 20UNEF	61.0	25.0	M12X1,5
14 S	0.8750 - 20UNEF	52.5	28.0	M16X1,5
14	0.8750 - 20UNEF	61.0	28.0	M16X1,5
16 S	1.0000 - 20UNEF	52.5	31.5	M16X1,5
16	1.0000 - 20UNEF	61.0	31.5	M16X1,5
18	1.1250 - 18UNEF	66.5	34.0	M20X1,5
20	1.2500 - 18UNEF	69.5	37.2	M25X1,5
22	1.3750 - 18UNEF	69.5	40.4	M25X1,5
24	1.5000 - 18UNEF	71.5	43.5	M32X1,5
28	1.7500 - 18UNS	76.5	49.9	M32X1,5
32	2.0000 - 18UNS	82.5	56.0	M36X1,5
36	2.2500 - 16UN	87.5	62.5	M40X1,5
40	2.5000 - 16UN	92.5	69.0	M48X1,5

Connettore da cavo diritto con custodia per serracavo metrico, non incluso.
Altri tipi di adattatori possono essere forniti nelle varie taglie a richiesta.
Nella versione in classe R è fornito completo di zoccolo isolante.
Classe A: senza zoccolo

Straight plug with backshell for use with metric cable glands (not included).
Other types of adaptors can be supplied in various sizes upon request.
Class R includes a wire sealing grommet.
Class A: no grommet supplied

© 2013 Glenair, Inc.

Connettore volante diritto
Straight plug



Es. / *Ex.* : IT3106A20-27PPH16

Dimensione Guscio *Shell Size*	Filetto A *A thread*	B min. ÷ Max.	C Max.	L Max.	Q ±0.2	Filetto PG *PG thread*
10 SL	0.6250 - 24UNEF	3÷6.5 / 4÷8 / 5÷10	50.0	76.0	24.1	7 / 9 / 11
12 S	0.7500 - 20UNEF	3÷6.5 / 4÷8 / 5÷10	50.0	76.0	25.0	7 / 9 / 11
12	0.7500 - 20UNEF	3÷6.5 / 4÷8 / 5÷10	50.0	76.0	25.0	7 / 9 / 11
14 S	0.8750 - 20UNEF	5÷10 / 6÷12	52.5	81.5	28.0	11 / 13.5
14	0.8750 - 20UNEF	5÷10 / 6÷12	61.0	90.0	28.0	11 / 13.5
16 S	1.0000 - 20UNEF	4÷8 / 5÷10 / 9÷14	52.5	83.5	31.5	9 / 11 / 16
16	1.0000 - 20UNEF	4÷8 / 5÷10 / 9÷14	61.0	92.0	31.5	9 / 11 / 16
18	1.1250 - 18UNEF	4÷8 / 5÷10 / 9÷14 / 13÷18	66.5	101.5	34.0	9 / 11 / 16 / 21
20	1.2500 - 18UNEF	5÷10 / 9÷14 / 13÷18	69.5	104.5	37.2	11 / 16 / 21
22	1.3750 - 18UNEF	6÷12 / 9÷14 / 13÷18	69.5	104.5	40.4	13.5 / 16 / 21
24	1.5000 - 18UNEF	6÷12 / 9÷14 / 13÷18 / 15÷25	71.5	110.5	43.5	13.5 / 16 / 21 / 29
28	1.7500 - 18UNS	9÷14 / 13÷18 / 15÷25	76.5	115.5	49.9	16 / 21 / 29
32	2.0000 - 18UNS	13÷18 / 15÷25	82.5	121.5	56.0	21 / 29
36	2.2500 - 16UN	13÷18 / 15÷25 / 20÷32	87.5	136.5	62.5	21 / 29 / 36
40	2.5000 - 16UN	15÷25 / 20÷32	92.5	141.5	69.0	29 / 36

Connettore da cavo diritto con custodia e serracavo PG plastico.
Altri PG possono essere forniti nelle varie taglie a richiesta.

Straight plug with backshell and plastic PG cable gland.
Other types of PG backshells can be supplied in various sizes upon request.
No grommet supplied.

© 2013 Glenair, Inc.

Connettore volante diritto
Straight plug



Es. / *Ex.* : IT3106A20-27PPHM11

Dimensione Guscio *Shell Size*	P.N. PHM	Filetto A *A thread*	C min. ÷ Max.	L Max.	Q ±0.2
10 SL	9	0.6250 - 24UNEF	2÷9	60	24.1
12 S	11	0.7500 - 20UNEF	2÷11	60	25.0
12	11	0.7500 - 20UNEF	2÷11	60	25.0
14 S	11	0.8750 - 20UNEF	2÷11	60	28.0
14	11	0.8750 - 20UNEF	2÷11	60	28.0
16 S	11	1.0000 - 20UNEF	2÷11	60	31.5
16	11	1.0000 - 20UNEF	2÷11	70	31.5
18	11 / 18	1.1250 - 18UNEF	2÷11 / 9÷16.5	70	34.0
20	11 / 18	1.2500 - 18UNEF	2÷11 / 9÷16.5	70	37.2
22	18	1.3750 - 18UNEF	9÷16.5	70	40.4
24	18 / 22 / 24	1.5000 - 18UNEF	9÷16.5 / 15÷20 / 19÷24	80	43.5
28	18 / 22 / 24	1.7500 - 18UNS	9÷16.5 / 15÷20 / 19÷24	80	49.9
32	22 / 24	2.0000 - 18UNS	15÷20 / 19÷24	80	56.0
36	35	2.2500 - 16UN	23÷35	95	62.5
40	35	2.5000 - 16UN	23÷35	95	69.0

Connettore da cavo diritto fornito completo di serracavo PHM.
Garantisce una ottima tenuta meccanica sul cavo e ambientale se provvisto di appositi O-Ring.

Straight plug complete with a PHM cable clamp that assures an excellent mechanical and waterproof seal if used with the correct neoprene sealing sleeves.
No grommet supplied.

© 2013 Glenair, Inc.

Connettore volante diritto
Straight plug



Es. / *Ex.* : IT3106F20-27P

Dimensione Guscio *Shell Size*	Filetto A *A thread*	L Max.	Q ±0.2
10 SL	0.6250 - 24UNEF	55.0	24.1
12 S	0.7500 - 20UNEF	55.0	25.0
12	0.7500 - 20UNEF	62.5	25.0
14 S	0.8750 - 20UNEF	58.4	28.0
14	0.8750 - 20UNEF	65.0	28.0
16 S	1.0000 - 20UNEF	60.4	31.5
16	1.0000 - 20UNEF	71.8	31.5
18	1.1250 - 18UNEF	77.8	34.0
20	1.2500 - 18UNEF	74.0	37.2
22	1.3750 - 18UNEF	74.0	40.4
24	1.5000 - 18UNEF	76.7	43.5
28	1.7500 - 18UNS	83.2	49.9
32	2.0000 - 18UNS	90.3	56.0
36	2.2500 - 16UN	96.8	62.5
40	2.5000 - 16UN	115.8	69.0

Connettore da cavo diritto.
Fornito completo di zoccolo isolante, adattatore e serracavo MS 3057 classe A.

Straight plug.
Includes insulating grommet, backshell and class A cable clamp MS 3057 type.

© 2013 Glenair, Inc.

Connettore volante diritto
Straight plug



Es. / *Ex.* : IT3106G20-27P

Dimensione Guscio *Shell Size*	Filetto A *A thread*	B min.	C ±0.1	D ±0.2	E ±0.2	L Max.	L1 ±0.1	Q ±0.2
10 SL	0.6250 - 24UNEF	8.5	13.0	15.5	17.0	52.7	8.2	24.1
12 S	0.7500 - 20UNEF	8.5	13.0	15.5	17.0	52.7	8.2	25.0
12	0.7500 - 20UNEF	8.5	13.0	15.5	17.0	57.5	8.2	25.0
14 S	0.8750 - 20UNEF	12.0	16.5	19.1	20.1	53.4	8.2	28.0
14	0.8750 - 20UNEF	12.0	16.5	19.1	20.1	55.0	8.2	28.0
16 S	1.0000 - 20UNEF	14.5	21.5	23.9	23.5	53.4	8.2	31.5
16	1.0000 - 20UNEF	14.5	21.5	23.9	23.5	65.8	8.0	31.5
18	1.1250 - 18UNEF	17.5	21.7	23.9	26.5	65.8	8.0	34.0
20	1.2500 - 18UNEF	19.5	26.0	29.6	30.5	66.1	8.9	37.2
22	1.3750 - 18UNEF	22.0	26.0	29.6	33.6	66.1	8.9	40.4
24	1.5000 - 18UNEF	25.0	34.5	37.8	36,1	65.7	9.2	43.5
28	1.7500 - 18UNS	29.0	34.3	37.8	41.4	66.2	9.2	49.9
32	2.0000 - 18UNS	34.0	43.6	47.8	48.6	73.8	11.7	56.0
36	2.2500 - 16UN	38.5	43.6	47.8	54.8	83.8	11.7	62.5
40	2.5000 - 16UN	48.0	52.6	57.8	60.9	83.8	11.7	69.0

Connettore da cavo diritto.
Fornito completo di zoccolo isolante e custodia per preformato termorestringente.

Straight plug.
Includes wire sealing grommet and backshell for heat shrink tubing.

© 2013 Glenair, Inc.

IT 3106 GR
IT 4106 GR

Connettore volante diritto
Straight plug



Es. / *Ex.* : IT3106GR20-27P

Dimensione Guscio *Shell Size*	Filetto A *A thread*	B min.	C ±0.1	D ±0.2	E ±0.2	Ch. K *K key*	L Max.	L1 ±0.1	Q ±0.2
10 SL	0.6250 - 24UNEF	8.5	13.0	15.5	17.0	20	52.7	8.2	24.1
12 S	0.7500 - 20UNEF	8.5	13.0	15.5	17.0	20	52.7	8.2	25.0
12	0.7500 - 20UNEF	8.5	13.0	15.5	17.0	20	57.5	8.2	25.0
14 S	0.8750 - 20UNEF	12.0	16.5	19.1	20.1	23	53.4	8.2	28.0
14	0.8750 - 20UNEF	12.0	16.5	19.1	20.1	23	55.0	8.2	28.0
16 S	1.0000 - 20UNEF	14.5	21.5	23.9	23.5	26	53.4	8.2	31.5
16	1.0000 - 20UNEF	14.5	21.5	23.9	23.5	26	65.8	8.0	31.5
18	1.1250 - 18UNEF	17.5	21.7	23.9	26.5	28	65.8	8.0	34.0
20	1.2500 - 18UNEF	19.5	26.0	29.6	30.5	32	66.1	8.9	37.2
22	1.3750 - 18UNEF	22.0	26.0	29.6	33.6	36	66.1	8.9	40.4
24	1.5000 - 18UNEF	25.0	34.5	37.8	36,1	39	65.7	9.2	43.5
28	1.7500 - 18UNS	29.0	34.3	37.8	41.4	46	66.2	9.2	49.9
32	2.0000 - 18UNS	34.0	43.6	47.8	48.6	52	73.8	11.7	56.0
36	2.2500 - 16UN	38.5	43.6	47.8	54.8	58	83.8	11.7	62.5
40	2.5000 - 16UN	48.0	52.6	57.8	60.9	65	83.8	11.7	69.0

Connettore da cavo diritto.
Fornito completo di zoccolo isolante e custodia ispezionabile per preformato termorestringente.

Straight plug.
Includes wire sealing grommet and backshell with rotating clamp nut for heat shrink tubing.

© 2013 Glenair, Inc.

Connettore volante diritto
Straight plug



Es. / *Ex.* : IT3106R20-27P

Dimensione Guscio *Shell Size*	Filetto A *A thread*	L Max.	Q ±0.2
10 SL	0.6250 - 24UNEF	38.0	24.1
12 S	0.7500 - 20UNEF	38.0	25.0
12	0.7500 - 20UNEF	45.5	25.0
14 S	0.8750 - 20UNEF	47.5	28.0
14	0.8750 - 20UNEF	52.5	28.0
16 S	1.0000 - 20UNEF	45.5	31.5
16	1.0000 - 20UNEF	55.5	31.5
18	1.1250 - 18UNEF	55.5	34.0
20	1.2500 - 18UNEF	55.5	37.2
22	1.3750 - 18UNEF	55.5	40.4
24	1.5000 - 18UNEF	58.5	43.5
28	1.7500 - 18UNS	58.5	49.9
32	2.0000 - 18UNS	58.5	56.0
36	2.2500 - 16UN	58.5	62.5
40	2.5000 - 16UN	58.5	69.0

Connettore da cavo diritto.
Fornito completo di zoccolo isolante e custodia posteriore. Utilizzato con fili singoli.

Straight plug.
Includes wire sealing grommet and backshell.
For use with individual wires.

© 2013 Glenair, Inc.

Connettore volante diritto
Straight plug



Es. / *Ex.* : IT3106SP20-27P

Dimensione Guscio *Shell Size*	Filetto A *A thread*	B min.	C ±0.1	D ±0.2	E ±0.2	Ch. K *K key*	L Max.	L1 ±0.1	Q ±0.2
10 SL	0.6250 - 24UNEF	8.5	13.0	15.5	17.0	20	52.7	8.2	24.1
12 S	0.7500 - 20UNEF	8.5	13.0	15.5	17.0	20	52.7	8.2	25.0
12	0.7500 - 20UNEF	8.5	13.0	15.5	17.0	20	57.5	8.2	25.0
14 S	0.8750 - 20UNEF	12.0	16.5	19.1	20.1	23	53.4	8.2	28.0
14	0.8750 - 20UNEF	12.0	16.5	19.1	20.1	23	55.0	8.2	28.0
16 S	1.0000 - 20UNEF	14.5	21.5	23.9	23.5	26	53.4	8.2	31.5
16	1.0000 - 20UNEF	14.5	21.5	23.9	23.5	26	65.8	8.0	31.5
18	1.1250 - 18UNEF	17.5	21.7	23.9	26.5	28	65.8	8.0	34.0
20	1.2500 - 18UNEF	19.5	26.0	29.6	30.5	32	66.1	8.9	37.2
22	1.3750 - 18UNEF	22.0	26.0	29.6	33.6	36	66.1	8.9	40.4
24	1.5000 - 18UNEF	25.0	34.5	37.8	36,1	39	65.7	9.2	43.5
28	1.7500 - 18UNS	29.0	34.3	37.8	41.4	46	66.2	9.2	49.9
32	2.0000 - 18UNS	34.0	43.6	47.8	48.6	52	73.8	11.7	56.0
36	2.2500 - 16UN	38.5	43.6	47.8	54.8	58	83.8	11.7	62.5
40	2.5000 - 16UN	48.0	52.6	57.8	60.9	65	83.8	11.7	69.0

Connettore da cavo diritto.
Fornito completo di zoccolo isolante e custodia ispezionabile per guaina termorestringente e raccolta di calza schermo.

Straight plug.
Includes wire sealing grommet and backshell with rotating clamp nut. Shielded cable is terminated with a "braid trap" nut and heat shrink tubing (optional).

© 2013 Glenair, Inc.