IT	**31**	**06**	**A**	**18-19**	**P**	**X**	**(. . .)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*

1 IT : Attacco a vite / *Threaded coupling*

2 31 : Contatti a saldare / *Solder contacts*
41 : Contatti a pinzare / *Crimp contacts*

3 Configurazione / *Style* : 00 - 01 - 02 - 06 - 08

4 Classe / *Class* : A - F - G - GR - R - SP - Y

5 Disposizione contatti / *Contact arrangement*

6 P : Contatti maschio / *Pin contacts*
S : Contatti femmina / *Socket contacts*

7 W - X - Y - Z : Rotazioni alternative degli inserti / *Alternate positions of inserts*

8 Modifiche (vedi sotto) / *Modifications (see below)*

Sigle connettori speciali

Contatti
Omesso per versione standard (. . .)
B0 Connettore senza contatti
B1 Connettore con contatti dorati

Parti metalliche
Omesso nella versione standard cadmiata (. . .)
F2 Connettore con nichelatura
F6 Connettore con verniciatura nera
F7 Connettore con trattamento conduttivo nero
F8 Connettore con passivazione olive drab esente da Cadmio

Composizione con accessori
Omesso per versione standard (. . .)
N0 Connettore senza custodia posteriore
N1 Connettore con serracavo IT 3057 A
N2 Connettore con custodia IT 393
N4 Connettore con O-Ring di tenuta
N5 Connettore con serracavo IT 3057 C
N12 Connettore con serracavo IT 3057 A e bussola IT 3420
NXXX Connettore su specifica del cliente

Special part numbers

Contacts
Omitted for standard version (. . .)
B0 Connector less contacts
B1 Connector with gold plated contacts

Shells
Omitted for standard cadmium plated version (. . .)
F2 Connector with nickel plating
F6 Connector with black painting
F7 Connector with black conductive plating
F8 Connector with an olive drab passivation cadmium free

Assembly with accessories
Omitted for standard version (. . .)
N0 Connector less backshell
N1 Connector with IT 3057 A cable clamp
N2 Connector with IT 393 backshell
N4 Connector with sealing O-Rings
N5 Connector with IT 3057 C cable clamp
N12 Connector with IT 3057 A cable clamp and neoprene sleeve IT 3420
NXXX Special customer connector

© 2013 Glenair, Inc. U.S. CAGE Code 06324 Printed in U.S.A.