Polarization and Connector Torque Values

SERIES 806 CONNECTOR POLARIZATION



POLARIZATION				
POS	A	B	C	D
A	105	140	215	265
B	102	170	248	305
C	80	150	230	295
D	68	140	205	275
E	64	155	234	304
F	72	120	200	298

SERIES 806 CONNECTOR TORQUE VALUES

SERIES 806 RECOMMENDED TORQUE VALUES FOR HIGH VIBRATION ENVIRONMENTS						
	Standard In-Lbf		Composite In-Lbf		High Vibration In-Lbf	
Shell Size	Min	Max	Min	Max	Min	Max
8	42	52	20	25	57	68
9	51	61	20	30	66	76
10	63	73	20	30	87	97
11	71	81	20	30	103	113
12	79	89	25	35	107	117
14	105	115	25	35	121	131
16	111	121	25	35	139	149
18	111	121	30	40	139	149
20	111	121	30	40	139	149
22	131	141	35	45	175	185
24	131	141	35	45	175	185

© 2024 Glenair, Inc • 1211 Air Way, Glendale, CA 91201 • 818-247-6000 • www.glenair.com • U.S. CAGE code 06324 • VersaLink Connectors
Dimensions in Inch (millimeter) are subject to change without notice.