# Custodia lunga per connettori volanti
## *Long backshell for plug connectors*




| Dimensione Guscio *Shell Size* | Filetto A *A thread* | L Max. | Q ±0.2 | Filetto V *V thread* |
|---|---|---|---|---|
| **10 SL** | 0.6250 - 24UNEF | 50.0 | 20.0 | 0.6250 - 24UNEF |
| **12 S - 12** | 0.6250 - 24UNEF | 50.0 | 20.0 | 0.6250 - 24UNEF |
| **14 S - 14** | 0.7500 - 20UNEF | 50.0 | 23.0 | 0.7500 - 20UNEF |
| **16 S** | 0.8750 - 20UNEF | 50.0 | 25.0 | 0.8750 - 20UNEF |
| **16** | 0.8750 - 20UNEF | 54.0 | 25.0 | 0.8750 - 20UNEF |
| **18** | 1.0000 - 20UNEF | 56.0 | 29.5 | 1.0000 - 20UNEF |
| **20** | 1.1250 - 18UNEF | 56.0 | 32.0 | 1.1875 - 18UNEF |
| **22** | 1.2500 - 18UNEF | 56.0 | 35.0 | 1.1875 - 18UNEF |
| **24** | 1.3750 - 18UNEF | 56.0 | 38.5 | 1.4375 - 18UNEF |
| **28** | 1.6250 - 18UNEF | 61.0 | 45.0 | 1.4375 - 18UNEF |
| **32** | 1.8750 - 16UN | 61.0 | 53.2 | 1.7500 - 18UNS |
| **36** | 2.0625 - 16UN | 61.0 | 57.4 | 2.0000 - 18UNS |
| **40** | 2.3125 - 16UN | 61.0 | 63.2 | 2.2500 - 16UN |

Viene utilizzata in sostituzione della custodia standard onde agevolare il cablaggio.

*This backshell is used instead of the standard one in order to make the wiring easier.*

© 2013 Glenair, Inc.

# Raccordo PG
## *PG adaptor*




| Dimensione Guscio *Shell Size* | Filetto A *A thread* | L Max. | Q Max. | Filetto PG *PG thread* |
|---|---|---|---|---|
| **10 SL** | 0.6250 - 24UNEF | 30.0 | 22.5 | 7 / 9 / 11 |
| **12 S - 12** | 0.6250 - 24UNEF | 30.0 | 22.5 | 7 / 9 / 11 |
| **14 S - 14** | 0.7500 - 20UNEF | 32.0 | 23.5 | 9 / 11 / 13.5 |
| **16 S** | 0.8750 - 20UNEF | 32.0 | 25.5 | 11 / 13.5 / 16 |
| **16** | 0.8750 - 20UNEF | 32.0 | 25.5 | 11 / 13.5 / 16 |
| **18** | 1.0000 - 20UNEF | 40.0 | 30.5 | 13.5 / 16 / 21 |
| **20** | 1.1250 - 18UNEF | 42.0 | 35.5 | 13.5 / 16 / 21 |
| **22** | 1.2500 - 18UNEF | 42.0 | 35.5 | 13.5 / 16 / 21 |
| **24** | 1.3750 - 18UNEF | 42.0 | 40.5 | 16 / 21 / 29 |
| **28** | 1.6250 - 18UNEF | 47.0 | 45.5 | 16 / 21 / 29 |
| **32** | 1.8750 - 16UN | 52.0 | 52.5 | 16 / 21 / 29 |
| **36** | 2.0625 - 16UN | 57.0 | 60.0 | 21 / 29 / 36 |
| **40** | 2.3125 - 16UN | 62.0 | 63.5 | 21 / 29 / 36 |

Raccordo per serracavo PG per connettori diritti in classe A.

*Adaptor for PG cable gland for use with class A straight plugs.*

© 2013 Glenair, Inc.