

**TABLE I: MANUAL AND PNEUMATIC TOOLS PART NUMBERS, SIZE & DIMENSIONS**

PART NUMBER	CONTACT SIZE	WIRE SIZE		MANUAL CRIMP TOOL		PNEUMATIC TOOL TYPE "A"	
		mm <sup>2</sup>	AWG	MANUAL TOOL	TURRET	PNEUMATIC TOOL	TURRET
10-40520LC	20	0,15-0,6	26-20	M.105001	M.105026	M.105003	M.105026
10-40588	18	0,15-0,6	26-20	M.105001	M.105025	M.105003	M.105025
10-40552	16S	1-1,5	18-16	M.105007	M.105009	M.105002	M.105009
10-40552 TU	16S	1-1,5	18-16	M.105007	M.105009	M.105002	M.105009
10-40552-12	16S	0,6	20	M.105007	M.105009	M.105002	M.105009
10-40552-13	16S	0,15-0,6	26-20	M.105001	M.105009	M.105003	M.105009
10-40552-15	16S	0,75-1	18	M.105007	M.105009	M.105002	M.105009
10-40552-20	16S	1-2	14	M.105007	M.105009	M.105002	M.105009
10-40552-26	16S	3	12	M.105007	M.105009	M.105002	M.105009
10-40556	16	1-1,5	18-16	M.105007	M.105009	M.105002	M.105009
10-40556 TU	16	1-1,5	18-16	M.105007	M.105009	M.105002	M.105009
10-40556-08	16	0,15-0,2	26-24	M.105001	M.105009	M.105003	M.105009
10-40556-12	16	0,6	20	M.105001	M.105009	M.105003	M.105009
10-40556-13	16	0,15-0,6	26-20	M.105001	M.105009	M.105003	M.105009
10-40556-15	16	0,75-1	18	M.105007	M.105009	M.105002	M.105009
10-40556-20	16	1-2	14	M.105007	M.105009	M.105002	M.105009
10-40556-26	16	3	12	M.105007	M.105009	M.105002	M.105009
10-40556-32	16	/	32-28	M.105001	M.105009	M.105003	M.105009
10-40560	12	2,5-3,0	12	M.105007	M.105009	M.105002	M.105009
10-40560 TU	12	2,5-3,0	12	M.105007	M.105009	M.105002	M.105009
10-40560-12	12	0,6	20	M.105001	M.105009	M.105003	M.105009
10-40560-15	12	0,75-1	18	M.105007	M.105009	M.105002	M.105009
10-40560-20	12	1 - 2	18-14	M.105007	M.105009	M.105002	M.105009
10-40560-22	12	2,5	/	M.105007	M.105009	M.105002	M.105009
10-40560-30	12	4-5	/	M.105007	M.105009	M.105002	M.105009
10-40560-30M	12	4	/	M.105007	M.105009	M.105002	M.105009
10-40560-38	12	6	10	M.105007	M.105009	M.105002	M.105009

Please consult our sales department for other contact options or crimp tooling details.

TABLE I: MANUAL AND PNEUMATIC TOOLS PART NUMBERS, SIZE & DIMENSIONS

PART NUMBER	CONTACT SIZE	WIRE SIZE		MANUAL CRIMP TOOL		PNEUMATIC TOOL TYPE "B"			OLEODINAMIC TOOL	
		mm <sup>2</sup>	AWG	MANUAL TOOL	TURRET	PNEUMATIC TOOL	DIE	LOCATOR	OLEODINAMIC TOOL	DIE
10-40560-50	12	10	/	/	/	M.112000	M.112001	M.112309	M.112004	M.112005
10-40560-58	12	13,2	6	/	/	M.112000	M.112001	M.112309	M.112004	M.112005
10-40793-1	8	9	8	/	/	M.112000	M.112001	M.112309	M.112004	M.112005
10-40793-1-15	8	0,75-1	18	M.105028	M.104002	/	/	/	/	/
10-40793-1-18	8	1-2	18-14	M.105028	M.104002	/	/	/	/	/
10-40793-1-20	8	2	14	M.105028	M.104002	/	/	/	/	/
10-40793-1-26	8	3	12	M.105028	M.104002	/	/	/	/	/
10-40793-1-30	8	4-5	/	M.105028	M.104002	M.112000	M.112001	M.112309	M.112004	M.112008
10-40793-1-38	8	6	10	/	/	M.112000	M.112001	M.112309	M.112004	M.112005
10-40793-1-50	8	10	/	/	/	M.112000	M.112001	M.112309	M.112004	M.112005
10-40793-1-58	8	13,2	6	/	/	M.112000	M.112001	M.112309	M.112004	M.112005
10-113474-4S-1	4	22	4	/	/	M.112000	M.112002	M.112311	M.112004	M.112006
10-113474-4S-1-22	4	2,5	/	/	/	/	/	/	M.112004	M.112009
10-113474-4S-1-25	4	25	/	/	/	M.112000	M.112002	M.112311	M.112004	M.112009
10-113474-4S-1-26	4	3	/	/	/	/	/	/	M.112004	M.112009
10-113474-4S-1-30	4	4-5	/	/	/	M.112000	M.112001	M.112309	M.112004	M.112008
10-113474-4S-1-38	4	6	10	/	/	/	/	/	M.112004	M.112005
10-113474-4S-1-50	4	10	/	/	/	M.112000	M.112001	M.112311	M.112004	M.112005
10-113474-4S-1-62	4	16	/	/	/	M.112000	M.112002	M.112311	M.112004	M.112006
10-113474-1S	0	50-60	0	/	/	M.112000	M.112003	M.112313	M.112004	M.112007
10-113474-1S-107	0	50	/	/	/	M.112000	M.112003	M.112313	M.112004	M.112007
10-113474-1S-25	0	25	/	/	/	M.112000	M.112002	M.112313	M.112004	M.112006
10-113474-1S-35	0	35	/	/	/	M.112000	M.112003	M.112313	M.112004	M.112007
10-113474-1S-45	0	9	8	/	/	/	/	/	M.112004	M.112005
10-113474-1S-50	0	10	/	/	/	M.112000	M.112001	M.112313	M.112004	M.112005
10-113474-1S-62	0	16	/	/	/	M.112000	M.112002	M.112313	M.112004	M.112006
10-113474-0S	4/0	107	4/0	/	/	/	/	/	M.105013	M.112012
10-113474-0S-78	4/0	25	/	/	/	/	/	/	M.105013	M.112012
10-113474-0S-107	4/0	50	/	/	/	/	/	/	M.105013	M.112012
10-113474-0S-135	4/0	67,4	2/0	/	/	/	/	/	M.105013	M.112012
10-113474-0S-144	4/0	70	/	/	/	/	/	/	M.105013	M.112012

Please consult our sales department for other contact options or crimp tooling details.